

Garant GRIDLINE

**Osnovna radna stanica za opasne tvari, širina: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	981120 1500
GTIN	4062406121075
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

GridLine Vario radionički stol sastoji se od podnožja podesivog po visini, police i stražnje stijenke od čeličnog lima te bočnih stijenki s kvadratnim perforacijama. Ploče Eterlux debljine 50 mm, otporne na trošenje, ulje, masti, slabe kiseline i lužine.

Dubina = 750 mm

**Lakiranje:**

Podnožje s ručnim podešavanjem visine, police i stražnja stijenka svijetlosive, RAL 7035, bočna oplata antracit, RAL 7016, **praškasto lakiranje.**

**Tehnički opis**

Područje podešavanja visine	950 - 1100 mm
širina	1500 mm
Dubina	750 mm
Debljina materijala	1 mm
Podešavanje visine radnog mjesta	950-1100 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Izvedba podešavanja visine	mehaničko

Hoffmann raster rupicastog zida	9x9
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Mjesto rada s opasnim tvarima