

3M**Diskovi za grubo čišćenje (SiC), XT-DC, Ø diska: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	555934 150
GTIN	68410001133739
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Diskovi za grubo čišćenje sa sintetičkim najlonskim filcom s ravnomjerno raspoređenim brusnim zrnom. Otvorena struktura, bez nakupljanja odvojenih čestica.

Stabilnih bridova, izrazito visoka stopa brušenja i dugi vijek trajanja. Idealno za uklanjanje taloga.

Upotreba:

Radikalna primjena na fleksibilnim vratilima i ravnim brusilicama. Za skidanje hrđe, laka, čišćenje varnih niti te uklanjanje površinske prljavštine.

Tehnički opis

preporučeni broj okretaja	4000 min ⁻¹
Ø ploče	150 mm
Ø bušenja	13 mm
Debljina	15 mm
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC)

Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Stupanj tvrdoće	srednje tvrdo
Stupanj finoće	ekstra grubo
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	XT-DC
Vrsta proizvoda	Tkanina za grubo čišćenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Stezni trn broj diskova za stezanje 1-2	556380 1-2
Stezni trn broj diskova za stezanje 1	556380 1