


3M**Diskovi za grubo čišćenje (SiC), CG-DC, Ø diska: 100mm**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 555938 100 |
| GTIN | 53134375455119 |
| Razred artikla | 53M |

Opis

Izvedba:

Diskovi za grubo čišćenje sa sintetičkim najlonskim filcom s ravnomjerno raspoređenim brusnim zrnom. Otvorena struktura, bez nakupljanja odvojenih čestica.

Visoka stopa brušenja za univerzalne poslove čišćenja.

Upotreba:

Radijalna primjena na fleksibilnim vratilima i ravnim brusilicama. Za skidanje hrđe, laka, čišćenje varnih niti te uklanjanje površinske prljavštine.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Ø bušenja | 13 mm |
| preporučeni broj okretaja | 6000 min ⁻¹ |
| Ø ploče | 100 mm |
| Debljina | 15 mm |
| Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Stupanj tvrdoće | tvrd |
| Stupanj finoće | ekstra grubo |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % |
| Atribut imena proizvoda | CG-DC |
| Vrsta proizvoda | Tkanina za grubo čišćenje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| Kamen | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Lakovi | prikladno | | |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Stezni trn broj diskova za stezanje 1-2 | 556380 1-2 |
| Stezni trn broj diskova za stezanje 1 | 556380 1 |