

3M**Diskovi za čišćenje (A), BF-DC, Ø diska: 150mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	555942 150
GTIN	50048011641459
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Diskovi za grubo čišćenje sa sintetičkim najlonskim filcom s ravnomjerno raspoređenim brusnim zrnom. Otvorena struktura, bez nakupljanja odvojenih čestica.

Visok učinak brušenja s finom završnom obradom.

Upotreba:

Radikalna primjena na fleksibilnim vratilima i ravnim brusilicama. Za skidanje hrđe, laka, čišćenje varnih niti te uklanjanje površinske prljavštine.

Tehnički opis

Ø bušenja	13 mm
Ø ploče	150 mm
preporučeni broj okretaja	4000 min ⁻¹
Debljina	15 mm
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A

Stupanj tvrdoće	mekano
Stupanj finoće	srednje
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	BF-DC
Vrsta proizvoda	Tkanina za grubo čišćenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Stezni trn broj diskova za stezanje 1	556380 1
Stezni trn broj diskova za stezanje 1-2	556380 1-2