

**Garant**
**Sustav za fino istokarivanje Ø 86– 302 mm, Prihvat: HW63**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237570 HW63
GTIN	4062406123963
Razred artikla	29W

**Opis**
**Izvedba:**

Potpuna garnitura za fino istokarivanje za Ø 86 - 302 mm, s glavom za istokarivanje br. 237571 držačem izmjenjivih pločica i priborom u koferu. **Proširiva** s držačem izmjenjivih pločica br. 237573 242-402 do Ø 402 mm. **Točnost podešavanja 0,01 mm po skali / preko Noniusa 0,002 mm u Ø.**

**Upotreba:**

Za držač izmjenjivih pločica s odgovarajućom ISO izmjenjivom pločicom tip CC..09T3..

**Dio isporuke:**

1 glava za istokarivanje: br. 237571 HW63  
 po 1 držač izmjenjivih pločica: br. 237573 86-138 za Ø 86– 138  
 br. 237573 136-220 za Ø 136– 220  
 br. 237573 188-302 za Ø 188– 302  
 po 1 potpora: br. 237574 86 za br. 237573 86-138  
 br. 237574 136 za br. 237573 136-220, 188-302 i 242-402  
 po 1 pritisna pločica: br. 237575 86 za br. 237573 86-138  
 br. 237575 136 za br. 237573 136-220, 188-302 i 242-402  
 1 izmjenjiva pločica: br. 260058 CU7010 (ili koristiti CC.. 09T3)

**Zamjenski dio:**

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219805.

**Preporuka:**

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237697 i br. 237698.

**Tehnički opis**

Prihvat	HW63
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

**Pribor**

Tlačna pločaza Ø 136 - 402 mm tip 136 mm	237575 136
Potpore Ø 86 - 138 mm tip 136 mm	237574 136
Tlačna pločaza Ø 136 - 402 mm tip 86 mm	237575 86
CC.T 09T304 Vrsta CU7010	260058 CU7010
Držac izmjenjivih pločica Ø 242 – 402 mm tip 136-220	237573 136-220
Glava vretena Ø 86 – 402 mm Priključivanje HW63	237571 HW63
Potpore Ø 86 - 138 mm tip 86 mm	237574 86
Držac izmjenjivih pločica Ø 242 – 402 mm tip 86-138	237573 86-138
Držac izmjenjivih pločica Ø 242 – 402 mm tip 188-302	237573 188-302
Sustav za fino istokarivanje Ø 86– 302 mm Prihvat 1	237570 1