

SWISS TOOLS

**Držak za tokarenje lijevi, HSK-T, Ø drške / veličina pločice: 63/12HPmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320011 63/12HP
GTIN	2050002004672
Razred artikla	36D

**Opis****Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Ø drške	63 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>1</sub> min	80 mm
Razmak vrhova osovina f	45 mm
Rezervni dio	S01
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Prihvat	HSK-T
Primjena	lijevi
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta drške	Konusni prihvat sa šupljom drškom
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač