

SWISS TOOLS

Držac za tokarenje lijevi, PSC, Ø drške / veličina pločice: 63/12HPmm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320311 63/12HP
GTIN	2050002004795
Razred artikla	36D

Opis**Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

Ø drške	63 mm
Rezervni dio	S01
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Minimalni Ø predbušnja D ₁ min	80 mm
Duljina izboja A-dimenzija	65 mm
Razmak vrhova osovina f	45 mm
Prihvat	PSC
Primjena	lijevi
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač