

**Garant****Garniture listova ubodne pile, 5-dijelno, oznaka: T101BR****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	588420 T101BR
GTIN	4045197726599
Razred artikla	51S

**Opis****Izvedba:**

Listovi ubodne pile s brušenim, oštrim zubima za **precizno rezanje drva**. Prihvat u jednogrebenastu dršku. **Reverzibilno nazubljenje** omogućuje rezanje bez trganja s gornje strane.

**Dio isporuke:**

5-dijelno

**Tehnički opis**

Vrsta reza	ravan fini rez
Vrsta reza	jednostrani rez bez prebjega
Materijal lista pile	HCS
Prikladno za	_T101BR
Korak zubi	2,5 mm
Broj listova	5
Debljina pločica (drvo s prevlakom)	3-30 mm
Duljina lista	100 mm
optimalno za materijal	Drvo
Oznaka	T101BR
Atribut imena proizvoda	5-dijelno
Vrsta proizvoda	List ubodne pile

