

SWISS TOOLS

## Držač za tokarenje lijevi, HSK-T, Ø drške / veličina pločice: 63/11HPmm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	320031 63/11HP
GTIN	2050002004696
Razred artikla	36D

### Opis

#### Napomena:

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

### Tehnički opis

Rezervni dio	S05
Ø drške	63 mm
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>1</sub> min	80 mm
Razmak vrhova osovina f	45 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Prihvat	HSK-T
Primjena	lijevi
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarne hlađenje	da

Vrsta drške	Konusni prihvat sa šupljom drškom
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač