

SWISS TOOLS

Držač za tokarenje desni, HSK-T, Ø drške / veličina pločice: 63/11HPmm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320040 63/11HP
GTIN	2050002004702
Razred artikla	36D

Opis**Napomena:**

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Minimalni Ø predbušenja D ₁ min	80 mm
Ø drške	63 mm
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Rezervni dio	S05
Razmak vrhova osovine f	45 mm
Prihvat	HSK-T
Primjena	desno
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta drške	Konusni prihvat sa šupljom drškom
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač