

SWISS TOOLS

Držac za tokarenje desni, PSC, Ø drške / veličina pločice: 63/11HPmm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320340 63/11HP
GTIN	2050002004825
Razred artikla	36D

Opis**Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

Rezervni dio	S05
Razmak vrhova osovina f	45 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Minimalni Ø predbušenja D ₁ min	80 mm
Duljina izboja A-dimenzija	65 mm
Ø drške	63 mm
Prihvat	PSC
Primjena	desno
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač