

SWISS TOOLS

Držač za tokarenje desni, PSC, Ø drške / veličina pločice: 63/11HPmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	320330 63/11HP
GTIN	2050002004801
Razred artikla	36D

Opis

Napomena:

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

Rezervni dio	S05
Razmak vrhova osovina f	45 mm
Duljina izboja A-dimenzija	65 mm
Minimalni Ø predbušenja D ₁ min	80 mm
Ø drške	63 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Prihvat	PSC
Primjena	desno
Norma prihвата	ISO 26623-1
Unutarje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač