

SWISS TOOLS

Držac za tokarenje desni, PSC, Ø drške / veličina pločice: 63/16HPmm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320350 63/16HP
GTIN	2050002004849
Razred artikla	36D

Opis**Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Rezervni dio	S07
Minimalni Ø prebušenja D ₁ min	80 mm
Ø drške	63 mm
Razmak vrhova osovina f	45 mm
Duljina izboja A-dimenzija	65 mm
Prihvata	PSC
Primjena	desno
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač