

SWISS TOOLS

**Držac za tokarenje neutralan, PSC, Ø drške / veličina pločice Ø - dimenzija A:
6316-130HPmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320380 6316-130HP
GTIN	2050002004870
Razred artikla	36D

Opis**Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

Ø drške	63 mm
Rezervni dio	S07
Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Prihvat	PSC
Primjena	neutralno
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

