



Oscilatorna brusilica, tip: SPS140



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077326 SPS140
GTIN	4002395005826
Razred artikla	03M

Opis

Izvedba:

Lagana i praktična oscilatorna brusilica od 260 W:

- Površine za brušenje kojima je jednostavno rukovati omogućuju ravnomjernu raspodjelu tlaka.
- DUO-sustav za pričvršćivanje za odgovarajući dosjed brusnog papira sa sigurnim prijanjanjem čička ili ljepljenjem.
- Integrirani usisavač prašine zahvaljujući 10-strukom brusnom papiru s rupicama.
- Direktni priključak za vanjski usisni sustav ili vrećicu za prašinu.

Dio isporuke:

Uključuje mrežni kabel od 4 m, vrećicu za prašinu, ploču za urezivanje, transportni kofer.

Napomena:

Odgovarajuće brusno tkivo pogledajte pod br. 556980 i dalje. Odgovarajući brusni papir na lijepljenje pronaći ćete pod brojem 557620.

Pakiranje: Transportni kovčeg

Prihvata snaga: 260 W

Duljina brusnog papira (čičak): 105 mm

Širina brusnog papira (čičak): 115 mm

Duljina brusnog papira (stezaljka): 140 mm

Širina brusnog papira (stezaljka): 115 mm

Hod vibracijskog kruga: 1,6 mm

Tehnički opis

Širina brusnog papira (stezaljka)	115 mm
maksimalne vibracije prema EN	< 8,5 m/s ²
Težina	1,6 kg
Prihvat za brusni papir, čičak	da
Duljina brusnog papira (stezaljka)	140 mm
Prihvat za brusni papir, stezaljka	da
Prihvat snaga	260 W
Duljina brusnog papira (čičak)	105 mm
Hod vibracijskog kruga	1,6 mm
Oznaka proizvođača	SPS140
Broj vibracija	28000 min ⁻¹
Širina brusnog papira (čičak)	115 mm
Uzorak rupica	10 puta
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Oscilatorska brusilica

Pribor

Brusni list - ekonomični kolut (A) robusni, vrlo elastičan granulacija 80	556980 80
10-dijelni set papira za brušenje 10-struke rupe granulacija 60	557620 60
Brusni list - ekonomični kolut (A) robusni, vrlo elastičan granulacija 150	556980 150
10-dijelni set papira za brušenje 10-struke rupe granulacija 240	557620 240
Brusni list - ekonomični kolut (A) robusni, vrlo elastičan granulacija 240	556980 240
Brusni list - ekonomični kolut (A) robusni, vrlo elastičan granulacija 400	556980 400

Brusni list - ekonomični kolut (A) robusni, vrlo elastičan granulacija 600	556980 600
Brusni list - ekonomični kolut (A) robusni, vrlo elastičan granulacija 60	556980 60
Brusni list - ekonomični kolut (A) robusni, vrlo elastičan granulacija 40	556980 40
Brusni list - ekonomični kolut (A) robusni, vrlo elastičan granulacija 320	556980 320
10-dijelni set papira za brušenje 10-struke rupe granulacija 120	557620 120
Brusni list - ekonomični kolut (A) robusni, vrlo elastičan granulacija 100	556980 100
Brusni list - ekonomični kolut (A) robusni, vrlo elastičan granulacija 120	556980 120
Brusni list - ekonomični kolut (A) robusni, vrlo elastičan granulacija 180	556980 180
10-dijelni set papira za brušenje 10-struke rupe granulacija 80	557620 80