

Garant GRIDLINE

Garnitura pregradnog materijala za radionički stol GridLine 5S, 20×20G, tip: 1500/5S**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	923001 1500/5S
GTIN	4062406124397
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Pregradni materijal za 4 ladice radioničkog stola 5S. Sastoji se od GridLine easyPick korita za male dijelove i pregradnih letvica s prorezima s rubnim letvicama i ugradnim pregradama.

Odgovara:

Radionički stol GARANT GridLine 5S br. 922864 i br. 922874.

Dio isporuke:

25 GridLine easyPick korita za male dijelove, 6 GridLine pregradnih letvica s prorezima, 3 para po 2 komada GridLine rubnih letvica, 12 GridLine ugradnih pregrada.

Tehnički opis

prikladno za korisna širina ladica	500 mm
Jedinica podjele	1 G = 25 mm
prikladno za korisna dubina ladica	500 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	20×20G
Vrsta proizvoda	Podjela ladice

Pribor

Ugradne pregradeširina 8G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951781 125
Spremnik za male dijelove easyPickvisina 50 mm širina×dubina u G / tip 4X4/4	951251 4X4/4
Pregradne letvice s prorezimadubina 20G prikladno za visinu fronte ladice 100 mm	951520 100
Pregradne letvice s prorezimadubina 20G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951520 125
Spremnik za male dijelove easyPickvisina 50 mm širina×dubina u G / tip 4X4/2	951251 4X4/2
Ugradne pregradeširina 5G prikladno za visinu fronte ladice 100 mm	951751 100
2-dijelni set rubnih letvica s prorezimadubina 20G prikladno za visinu fronte ladice 100 mm	951570 100
2-dijelni set rubnih letvica s prorezimadubina 20G prikladno za visinu fronte ladice 150 mm	951570 150
2-dijelni set rubnih letvica s prorezimadubina 20G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951570 125
Ugradne pregradeširina 10G prikladno za visinu fronte ladice 150 mm	951801 150
Ugradne pregradeširina 4G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951741 125
Pregradne letvice s prorezimadubina 20G prikladno za visinu fronte ladice 150 mm	951520 150