

Garant GRIDLINE

**Korpus ladica 24G, pokretni, 20×20G, visina korpusa / broj ladica: 500/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927620 500/5
GTIN	4062406124571
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Korpus ladice 24G stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75kg. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Pokriveno s umetkom od rebraste gume, rub protiv prevrtanja i dvokomponentne pomične ručke od Haptoprene®.

S po 2 fiksna i zakretna kotačića na kugličnim ležajevima (zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača) Ø 125 mm, obloženi poliuretanom koja ne ostavlja tragove, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće.

Ladice sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječavaju otvaranje ladica tijekom transporta. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 50, 75, 75, 100, 125

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Napomena:**

Ne gurati ispod električno podesivih radnih stanica br. 920301 – 920316.

## Tehnički opis

maksimalna nosivost	600 kg
Kućište ladice, širina	600 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Korisna širina ladica	500 mm
Korisna širina ladica u G	20
širina	620 mm
Nosivost gornje površine za odlaganje	50 kg
Težina	72 kg
Korisna visina	425 mm
Kućište ladice, visina	500 mm
Dubina	740 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Korisna površina ladice u G	20×20
Kućište ladice, dubina	650 mm
Korisna dubina ladica u G	20
ComfortClose	ne
Bez ostavljanja tragova	da
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Korisna dubina ladica	500 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Visina	700 mm
Kućište ladice, korisna visina	425 mm
Broj vrata	0
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
s trakom na odmatanje	da
Broj ladica	5
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2

Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Kućište je gore otvoreno	ne
Broj izvlačnih polica	0
Korisna površina za ladice	425 mm
Debljina materijala	1 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	Ormar s ladicama na kotačićima za radionicu

## Pribor

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 75 mm	927805 75
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 100 mm	927805 100
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 50 mm	927805 50
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 125 mm	927805 125
Pojedinačno otključavanje ladica jednom rukom korisna širina ladice u G 20	951020 20
Korpus 24G, pokretni, za individualno opremanje ladicama visina korpusa 500 mm	927730 500
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21