

Garant GRIDLINE

**Korpus ladica 24G, pokretni, 20×20G, visina korpusa / broj ladica: 600/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927620 600/4
GTIN	4062406124588
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Korpus ladice 24G stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75kg. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Pokriveno s umetkom od rebraste gume, rub protiv prevrtanja i dvokomponentne pomične ručke od Haptoprene®.

S po 2 fiksna i zakretna kotačića na kugličnim ležajevima (zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača) Ø 125 mm, obloženi poliuretanom koja ne ostavlja tragove, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće.

Ladice sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječavaju otvaranje ladica tijekom transporta. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 75, 100, 150, 200

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Napomena:**

Ne gurati ispod električno podesivih radnih stanica br. 920301 – 920316.

## Tehnički opis

Korisna dubina ladica	500 mm
Broj vrata	0
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
širina	620 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
ComfortClose	ne
Bez ostavljanja tragova	da
Kućište ladice, visina	600 mm
Visina	800 mm
Korisna širina ladica u G	20
Nosivost gornje površine za odlaganje	50 kg
Težina	69 kg
s trakom na odmatanje	da
Korisna visina	525 mm
Kućište ladice, korisna visina	525 mm
maksimalna nosivost	600 kg
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Korisna površina ladice u G	20×20
Kućište ladice, dubina	650 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Kućište ladice, širina	600 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Broj ladica	4
Dubina	740 mm

Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Kućište je gore otvoreno	ne
Broj izvlačnih polica	0
Korisna površina za ladice	525 mm
Debljina materijala	1 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	Ormar s ladicama na kotačićima za radionicu

## Pribor

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 75 mm	927805 75
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 100 mm	927805 100
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 150 mm	927805 150
Pojedinačno otključavanje ladica jednom rukom korisna širina ladice u G 20	951020 20
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 200 mm	927805 200
Korpus 24G, pokretni, za individualno opremanje ladicama visina korpusa 600 mm	927730 600
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21