

 steinel**Garnitura ljepila u stiku, 20 komada, broj proizvoda: 052423**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083388 052423
GTIN	4007841052423
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

Ljepljivi stikovi koji malo kapaju Ø 11 mm. „Flex” štapić za lijepljenje. Temperatura od 190 °C, za velike površine.

Odgovara:

Pištolj za vruće ljepilo Glue PRO 300 br. 083386.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	052423
Boja	prozirno
Temperatura taljenja	190 °C
Broj dijelova	20
prikladno za materijal	PE
prikladno za materijal	PMMA
prikladno za materijal	PP
prikladno za materijal	Osobno računalo

prikladno za materijal	ABS
prikladno za materijal	Drvo
prikladno za materijal	Papir
Promjer ljepila u stiku	11 mm
Oblik	fiksno
Čvrstoća prema	60 s
Duljina	30 cm
Funkcionalna čvrstoća prema	100 - 120 s
Osobina	ne sadrži otapala
Temperatura skladištenja	4 - 30 °C
Težina	600 g
Vrsta proizvoda	Ljepilo