

Garant GRIDLINE

Korpus ladica 24G, pokretni, 20×20G, visina korpusa / broj ladica: 700/5mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927620 700/5
GTIN	4062406124595
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus ladice 24G stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75kg. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Pokriveno s umetkom od rebraste gume, rub protiv prevrtanja i dvokomponentne pomične ručke od Haptoprene®.

S po 2 fiksna i zakretna kotačića na kugličnim ležajevima (zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača) Ø 125 mm, obloženi poliuretanom koja ne ostavlja tragove, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće.

Ladice sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječavaju otvaranje ladica tijekom transporta. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75, 100, 125, 250

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Ne gurati ispod električno podesivih radnih stanica br. 920301 – 920316.

Tehnički opis

Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Bez ostavljanja tragova	da
Korisna dubina ladica u G	20
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Dubina	740 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Broj ladica	5
Visina	900 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
maksimalna nosivost	600 kg
s trakom na odmatanje	da
Kućište ladice, korisna visina	625 mm
Kućište ladice, širina	600 mm
ComfortClose	ne
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Kućište ladice, dubina	650 mm
Broj vrata	0
širina	620 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Težina	80 kg
Korisna širina ladica u G	20
Nosivost gornje površine za odlaganje	50 kg
Korisna širina ladica	500 mm
Kućište ladice, visina	700 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Korisna visina	625 mm

Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Korisna površina za ladice	625 mm
Broj izvlačnih polica	0
Kučište je gore otvoreno	ne
Debljina materijala	1 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	Ormar s ladicama na kotačićima za radionicu

Pribor

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 125 mm	927805 125
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 75 mm	927805 75
Pojedinačno otključavanje ladica jednom rukom korisna širina ladice u G 20	951020 20
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 250 mm	927805 250
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 100 mm	927805 100
Korpus 24G, pokretni, za individualno opremanje ladicama visina korpusa 700 mm	927730 700
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21