

Garant**List tračne pile 34×3800, Zubi po colu: 4/6H****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 173847 4/6H |
| GTIN | 4062406125547 |
| Razred artikla | 11S |

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovita bimetalna traka za pilu GARANT sa zubima M42 otpornom na trošenje i posebnom fleksibilnom nosivom trakom povećane nosivosti.

Upotreba:

Kombinirano ozubljenje 0° – s vrlo malo vibracija, za veliko područje primjene (za cijevi i profile, pune komade do najviše 70 mm).

Kombinirano ozubljenje 10° – **univerzalno** za veliko područje presjeka (za puni materijal od 50 mm).

Normalno ozubljenje 0° – za male do srednje presjeka do maks. 70 mm zahvatne duljine.

Normalno ozubljenje 10° – za veće presjeka, zahvatne duljine od 50 mm.

Napomena:

Umetanje novog lista: Vidi GARANT strojarski priručnik br. 110010 i stranicu s informacijama.

Tehnički opis

| | |
|----------|---------|
| Duljina | 3800 mm |
| Debljina | 1,1 mm |

| | |
|-----------------|-------------------|
| širina | 34 mm |
| Ozubljenje | combi |
| Kut nagiba | 10 stupanj |
| Rezni materijal | HSS Co 8 |
| Vrsta proizvoda | Metalni list pile |