

Garant**List tračne pile 41×5800, Zubi po colu: 3/4H****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	173875 3/4H
GTIN	4062406125509
Razred artikla	11S

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovita bimetalna traka za pilu GARANT sa zubima M42 otpornom na trošenje i posebnom fleksibilnom nosivom trakom povećane nosivosti.

Upotreba:

Kombinirano ozubljenje 0° – s vrlo malo vibracija, za veliko područje primjene (za cijevi i profile, pune komade do najviše 70 mm).

Kombinirano ozubljenje 10° – **univerzalno** za veliko područje presjeka (za puni materijal od 50 mm).

Normalno ozubljenje 0° – za male do srednje presjeka do maks. 70 mm zahvatne duljine.

Normalno ozubljenje 10° – za veće presjeka, zahvatne duljine od 50 mm.

Napomena:

Umetanje novog lista: Vidi GARANT strojarski priručnik br. 110010 i stranicu s informacijama.

Tehnički opis

Debljina	1,3 mm
širina	41 mm

Duljina	5800 mm
Ozubljenje	combi
Kut nagiba	10 stupanj
Rezni materijal	HSS Co 8
Vrsta proizvoda	Metalni list pile