

**Garant****List tračne pile 41×4640, Zubi po colu: 2/3H****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	173871 2/3H
GTIN	4062406125448
Razred artikla	11S

**Opis****Izvedba:**

**Visokoučinkovita bimetalna traka za pilu GARANT sa zubima M42** otpornom na trošenje i posebnom fleksibilnom nosivom trakom povećane nosivosti.

**Upotreba:**

**Kombinirano ozubljenje 0°** – s vrlo malo vibracija, za veliko područje primjene (za cijevi i profile, pune komade do najviše 70 mm).

**Kombinirano ozubljenje 10°** – **univerzalno** za veliko područje presjeka (za puni materijal od 50 mm).

**Normalno ozubljenje 0°** – za male do srednje presjeka do maks. 70 mm zahvatne duljine.

**Normalno ozubljenje 10°** – za veće presjeka, zahvatne duljine od 50 mm.

**Napomena:**

**Umetanje novog lista:** Vidi GARANT strojarski priručnik br. 110010 i stranicu s informacijama.

**Tehnički opis**

Duljina	4640 mm
Debljina	1,3 mm

Širina	41 mm
Ozubljenje	combi
Kut nagiba	10 stupanj
Rezni materijal	HSS Co 8
Vrsta proizvoda	Metalni list pile