

**Fleksibilna dijamantna turpija, granulacija: D126 $\mu$ m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	529120 D126
GTIN	4007220004951
Razred artikla	53B

**Opis****Izvedba:**

Vrlo tanki plastični nosač, **s jedne** strane opremljen s dijamantnom brusnom jezgrom. Visina kod savijanja 0,5 mm.

**Upotreba:**

Idealno za fino brušenje na konkavnim i konveksnim površinama ili u uskim prorezima. **Maks. fleksibilnost**, maksimalan radijus savijanja 15 mm.

**Tehnički opis**

Granulacija	D126
Stupanj finoće	srednje
Mjera/dimenzija	14×165 mm
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
širina	14 mm
Visina	0,5 mm
Duljina	165 mm
maksimalni radijus savijanja	15 mm
Vrsta proizvoda	Dijamantna turpija

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		