



Prihvatne posude za bačve od 200 l pocinčane s rešetkom, broj bačvi x zapremina bačve (l): 2X200



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	981425 2X200
GTIN	4250101184024
Razred artikla	96V

Opis

Izvedba:

S otvorima, stoga je moguć prihvat posuda s viličarima. Prevoziti samo praznu prihvatnu posudu. Može se proći ispod i s viličarom.

Upotreba:

Skladištenje zapaljivih medija nije dopušteno (vrijedi za Njemačku).

Standard:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Tehnički opis

Dubina	1245 mm
širina	865 mm
Visina	350 mm
Težina	31 kg
Sadržaj bačve	200 l

Obujam prihvata	220 l
Nosivost	760 kg
Broj bačvi	2
Skladištenje	Dopušteno skladištenje zapaljivih materijala
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje nagrizajućih materijala
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Skladištenje klase opasne za kvalitetu vode 1-3
Vrsta proizvoda	Prihvatna posuda