

Garant

Garnitura preciznih upuštača s 3 stezne površine, dug, br. 150376 u kutiji 90°, TiAlN, broj upuštača: 6

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150369 6
GTIN	4062406127435
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Praktično za montažu i radionicu.

Precizni konusni upuštač br.150376, **s dugom drškom s 3 površine.**

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu preciznih, okruglih provrta od 90°.

Sadržaj:

po 1 upuštač: Vel. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Dio isporuke:

6-dijelni set upuštača u kutiji.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Broj upuštača	6
Prevlaka	TiAlN
Vrh kuta upuštača	90 stupanj

Rezni materijal	HSS
Podjela reza konusnog glodala	nejednako
Standard	Standard proizvođača
Drška	Drška s tri površine za zatezanje
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Pribor

Precizni upuštač s 3 stezne površine 90° Vanjski-Ø Dc 16,5 mm	150376 16,5
Precizni upuštač s 3 stezne površine 90° Vanjski-Ø Dc 6,3 mm	150376 6,3
Precizni upuštač s 3 stezne površine 90° Vanjski-Ø Dc 20,5 mm	150376 20,5
Precizni upuštač s 3 stezne površine 90° Vanjski-Ø Dc 10,4 mm	150376 10,4
Precizni upuštač s 3 stezne površine 90° Vanjski-Ø Dc 12,4 mm	150376 12,4
Precizni upuštač s 3 stezne površine 90° Vanjski-Ø Dc 8,3 mm	150376 8,3