

**Garant****Digitalno pomično mjerilo IP54 s izlazom podataka uključujući garnituru pribora, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412840 150
GTIN	4062406127367
Razred artikla	41A

**Opis****Izvedba:**

Digitalno pomično mjerilo s opsežnim priborom - **omogućuje mjerenje utora, ureza i razmaka rupa.**

- **LCD zaslon jakog kontrasta za lakšu čitljivost, s visinom brojeva 11,5 mm.**
- **Moderni, energetske učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija.**
- **Ergonomsko kućište s praktičnom Haptoprene komponentom.**

**Funkcija:**

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

1× digitalno pomično mjerilo **IP54** s izlazom podataka br. 412680 vel. 150.

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

2 para kratkih i dugih nosača mjernih umetaka.

3 para mjernih umetaka s mjernim pločama  $\varnothing$  6 mm,  $\varnothing$  10 mm,  $\varnothing$  12,5 mm.

2 para mjernih umetaka s mjernim konusom  $\varnothing$  9 mm, 60° i  $\varnothing$  12 mm, 60°.

1 par mjernih umetaka s mjernim cilindrom  $\varnothing$  1,5×9 mm.

1 opružni sustav za konstantnu silu mjerenja.

1× kutni ključ.

1× most za mjerenje dubine od 75 mm.

Uključuje stabilnu plastičnu kutiju.

**Zamjenski dio:**

Kapica podatkovnog izlaza br. 412237 vel. D, držač baterije br. 412237 vel. B.

## Tehnički opis

Očitavanje	0,0005 col
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Očitavanje	mm / inči
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	A1
Mjerno područje	0 - 150 mm
Duljina kraka	40 mm
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3
Standard	ISO 13385
Visina znakova na LCD ekranu	11,5 mm
Postojeći dubinomjer	da
IP-klasa zaštite	IP 54
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,02 mm
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm

021010 200

021000 200

Kalibriranje Pomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032

081560 CR2032

Digitalno pomično mjerilo IP54 s podatkovnim izlazom  
mjerno područje 150 mm

412680 150

Vijak za držač dubinomjera

412236