

**Prstenasti ključ četverostruke račne „4 u 1“, tip: 9-15****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614848 9-15
GTIN	4045197727084
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. S obje strane nalaze se po dvije različite širine ključa. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

Širina ključa 1	9 mm
Širina ključa 4	15 mm
Širina ključa 3	14 mm
Širina ključa 2	11 mm
maksimalna visina prstena h_2	16 mm
maksimalni \varnothing prstena D1	23 mm
maksimalna visina prstena h_1	14 mm
ukupna duljina	180 mm
maksimalni \varnothing prstena D2	30 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Materijal	Krom-vanadij čelik

List s podacima

Površina	mat kromiran
Preklopna čegrtaljka	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke