


Garant
Okrugli profil izmjenjive rezne pločice, HB720, Ø Dmin utor D1/D2: 8/14mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273979 8/14
GTIN	4062406127787
Razred artikla	21H

Opis
Pažnja:

Veličina za narudžbu = minimalni Ø utora.

Veći Ø utora mogući su bez izmjena.

$D_1 = D_{\min}$ unutarnji Ø.

$D_2 = D_{\min}$ vanjski Ø.

Izvedba L s većom dubinom utora t_{\max} .

Tehnički opis

Radius R	1,5 mm
Debljina ploče T	9,2 mm
Posmak f	0,01 - 0,02 mm/okr
maksimalna dubina reza t_{\max}	3 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L_3	9 mm
Širina utora w	3 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{\min}	14 mm
Prevlaka	TiCN

Vrsta	HB720
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	S
GG(G)	prikladno	60 m/min	K
CuZn	prikladno	100 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
isprekidano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		