


Garant**Okrugli profil izmjenjive rezne pločice, HB720, Ø Dmin utor D1/D2: 12/14mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 273979 12/14 |
| GTIN | 4062406127763 |
| Razred artikla | 21H |

Opis**Pažnja:**

Veličina za narudžbu = minimalni Ø utora.

Veći Ø utora mogući su bez izmjena.

$D_1 = D_{min}$ unutarnji Ø.

$D_2 = D_{min}$ vanjski Ø.

Izvedba L s većom dubinom utora t_{maks} .

Tehnički opis

| | |
|--|--------------------|
| maksimalna dubina reza t_{maks} | 1,5 mm |
| Radius R | 0,5 mm |
| Posmak f | 0,01 - 0,02 mm/okr |
| Udaljenost između vrhova i sredine L_3 | 9 mm |
| Debljina ploče T | 7,7 mm |
| Širina utora w | 1 mm |
| Minimalni Ø predbušenja D_{min} | 14 mm |
| Prevlaka | TiCN |

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Vrsta | HB720 |
| Vrsta proizvoda | Mini zamjenjiva rezna pločica |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima | 200 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 120 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima | 120 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 110 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 110 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 90 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 90 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 90 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 60 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 25 m/min | S |
| GG(G) | prikladno | 60 m/min | K |
| CuZn | prikladno | 100 m/min | N |
| kontinuirano | prikladno | | |
| nepravilno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| isprekidano | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |