


**Garant****Pravokutni profil izmjenjive rezne pločice, HB720, Ø Dmin utor D1/D2:  
10/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273973 10/12
GTIN	4062406127794
Razred artikla	21H

**Opis****Pažnja:**

Veličina za narudžbu = minimalni Ø utora.

Veći Ø utora mogući su bez izmjena.

$D_1 = D_{\min}$  unutarnji Ø.

$D_2 = D_{\min}$  vanjski Ø.

Izvedba L s većom dubinom utora  $t_{\max}$ .

**Tehnički opis**

Posmak f	0,01 - 0,02 mm/okr
Debljina ploče T	7,3 mm
Radijus R	0,2 mm
Udaljenost između vrhova i sredine $L_3$	9 mm
maksimalna dubina reza $t_{\max}$	1,5 mm
Širina utora w	1 mm
Prevlaka	TiCN

Vrsta	HB720
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	S
GG(G)	prikladno	60 m/min	K
CuZn	prikladno	100 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
isprekidano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		