

Sklopivi radni stol, duljina ploče: 1200mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 929610 1200 |
| GTIN | 2050002019041 |
| Razred artikla | 91W |

Opis**Izvedba:**

Jaka Multiplex ploča otporna na izobličenja, vodootporna zaljepljena. Rubovi ploče su sa svih strana zaštićeni metalom (otporni na udarce i nelomljivi). Podnožje od čelične cijevi s potporom. Radni stol se za transport može sklopiti (nema neučvršćenih dijelova).

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**
Nije moguće specijalno lakiranje.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Radna ploča debljina | 30 mm |
| Radionički stol, visina | 830 mm |
| Težina | 42 kg |
| Radna ploča duljina | 1200 mm |
| Nosivost | 500 kg |
| Radna ploča dubina | 700 mm |
| Vrsta proizvoda | Preklopni radni stol |

