

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala eliptični, desno, Promjer drške DS / duljina slobodnog dijela L1: 12/45mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273969 12/45
GTIN	4062406128012
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

- S prednje strane vijcima pričvršćene rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.
- Jednostavno rukovanje pri izmjeni reznih pločica.

Eliptični oblik za vrlo visoku otpornost na savijanje

Drška od tvrdog metala, s prigušenjem vibracija sa zalemljenom čeličnom glavom i kaljenim ležištem za rezu pločicu.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	110 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 1
Duljina izboja L ₁ za uvučene držače	45 mm
Stezna visina L ₂	11 mm
Ø drške D _s	12 mm
Područje primjene	#aksijalno umetanje, izvana
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

