

Garant

Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala okrugli, desno, Promjer drške DS / duljina slobodnog dijela L1: 12/34mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273966 12/34
GTIN	4062406128074
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

- **S prednje strane vijcima pričvršćene rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.**
- **Jednostavno rukovanje pri izmjeni reznih pločica.**

Drška od tvrdog metala, s prigušenjem vibracija sa zalemljenom čeličnom glavom i kaljenim ležištem za rezu pločicu.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	100 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 1
Duljina izboja L ₁ za uvučene držače	34 mm
Stezna visina L ₂	11 mm
Ø drške D _s	12 mm
Područje primjene	#aksijalno umetanje, izvana
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

