

**Garant**

**Držac za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Promjer drške DS / duljina slobodnog dijela L1: 16/20mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273963 16/20
GTIN	4062406128142
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

- S prednje strane vijcima pričvršćene rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.
- Jednostavno rukovanje pri izmjeni reznih pločica.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	100 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 1
Duljina izboja L <sub>1</sub> za uvučene držače	20 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	15 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje