

Mitutoyo**Digitalni visinomjer QM-Height, tip: 600****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	445233 600
GTIN	4946368760582
Razred artikla	44B

Opis**Izvedba:**

Vrlo precizan, kompaktan, ručno podesiv visinomjer s monokromatskim LCD-zaslonom s jednostavnim prikazom. Brojne funkcije za mjerenje i analizu za obradu podataka. Brz, jednostavan izbor funkcija i svih važnih izračuna unutarnjih i vanjskih promjera te razmaka. Neograničena brzina mjerenja. Produljen vijek trajanja baterije.

Upotreba:

Savršen za radionicu i mjerni laboratorij.

Dio isporuke:

Uključuje kuglasto ticalo Ø 5 mm, etalon, 4 baterije br. 081561 vel. LR6.

Dodatni pribor:

Ticalo, mjerni krak, podatkovni kabel i mrežni adapter.

Tehnički opis

Kalibriranje	E2
Broj sadržanih baterija	4
Odstupanje od pravog kuta (frontalno)	12 µm

Mjerno područje	0 - 600 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 LR6
Korak (namjestiv)	0,001 / 0,0005 mm
Preciznost ponavljanja, razina	1,8 µm
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Metoda postupka kod mjernog kliznika	ručno
maksimalno područje primjene	0 - 715 mm
Snaga mjerenja	1,5 ±0,5 N
Opskrba energijom	na bateriju
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / inči
Prihvat	Digimatic-sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Visinomjer

Usluge

DAkS kalibriranjeDigitalni visinomjer maks. mjerno područje 800 mm	024010 800
KalibriranjeDigitalni visinomjer maks. mjerno područje 800 mm	024000 800

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------