

Mitutoyo**Digitalni visinomjer QM-Height sa zračnim ležajem, tip: 350****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	445234 350
GTIN	4946368760605
Razred artikla	44B

Opis**Izvedba:**

Vrlo precizan, kompaktan, ručno podesiv visinomjer s monokromatskim LCD-zaslonom s jednostavnim prikazom. Brojne funkcije za mjerenje i analizu za obradu podataka. Brz, jednostavan izbor funkcija i svih važnih izračuna unutarnjih i vanjskih promjera te razmaka. Neograničena brzina mjerenja. Produljen vijek trajanja baterije.

Zračni ležaj za jednostavno kontinuirano gibanje klizača.**Upotreba:**

Savršen za radionicu i mjerni laboratorij.

Dio isporuke:

Uključuje kuglasto ticalo Ø 5 mm, etalon, 4 baterije br. 081561 vel. LR6.

Dodatni pribor:

Ticalo, mjerni krak, podatkovni kabel i mrežni adapter.

Tehnički opis

Preciznost ponavljanja, razina	1,8 µm
Snaga mjerenja	1,5 ±0,5 N
Kalibriranje	E2

maksimalno područje primjene	0 - 465 mm
Odstupanje od pravog kuta (frontalno)	7 µm
Broj sadržanih baterija	4
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Korak (namjestiv)	0,001 / 0,0005 mm
Metoda postupka kod mjernog kliznika	ručno
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 LR6
Mjerno područje	0 - 350 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / inči
Prihvat	Digimatic-sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Visinomjer

Usluge

KalibriranjeDigitalni visinomjer maks. mjerno područje 400 mm	024000 400
DAkS kalibriranjeDigitalni visinomjer maks. mjerno područje 400 mm	024010 400