

**Aku. LED fluorescentna lampa za ispit., tip: MAG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081516 MAG
GTIN	5708997354001
Razred artikla	08C

Opis**Izvedba:**

LED akumulatorska radna svjetiljka s visokoučinkovitim LED diodama za veliki intenzitet svjetla i rasklopnim, rotacijskim kukama za vješanje i snažnim magnetom.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Dio isporuke:

Uključuje USB kabel za punjenje.

Tehnički opis

Jakost svjetlosti	300 - 500 lm
Napon baterije	3,7 V
Opskrba energijom	na akumulator
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Rasvjetno tijelo	LED modul

Kapacitet baterije	2,2 Ah
Jakost svjetlosti stupanj 2	150 lm
Trajanje osvjetljenja	2,5 h
Ukupna duljina	260 mm
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	5 h
IP-klasa zaštite	IP 20
Ukupna širina	61 mm
Težina	273 g
ATEX zona	nema
Oznaka proizvođača	MAG
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka

Pribor

USB punjač tip CABLE	081512 CABLE
----------------------	--------------