



## Aku. LED fluorescentna lampa za ispit., tip: MINIFORM



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081516 MINIFORM
GTIN	5708997354049
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

**LED akumulatorska radna svjetiljka** s visokoučinkovitim LED diodama za veliki intenzitet svjetla i rasklopnim, rotacijskim kukama za vješanje i snažnim magnetom. Mala izvedba **Miniform** s **uskim**, praktičnim dimenzijama za torbu (120×59×25 mm), kopčom za remen i ergonomskom ručicom.

**Visokoučinkovita COB LED tehnologija** za izuzetno svjetlo, **homogeno reflektorsko svjetlo s dvije razine jačine svjetlosti**.

#### Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje USB kabel za punjenje.

### Tehnički opis

Jakost svjetlosti	200 lm
Broj sadržanih baterija	1
Rasvjetno tijelo	LED modul

Opskrba energijom	na akumulator
Jakost svijetlosti stupanj 2	100 lm
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Napon baterije	3,7 V
Kapacitet baterije	1,6 Ah
Ukupna širina	59 mm
Trajanje osvjetljenja	2,5 h
Ukupna duljina	120 mm
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	5 h
IP-klasa zaštite	IP 65
Težina	138 g
ATEX zona	nema
Oznaka proizvođača	MINIFORM
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka