

## HEDI

### Kolut za namatanje, tip: 15N2



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081197 15N2
GTIN	4003644000494
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

Kolut za namatanje s **vođenom automatikom namotavanja i odmotavanja, višestruka blokada po okretaju**. Zatvoreno **plastično kućište, otporno na lom**. Termička **zaštita od preopterećenja**, robusni H07RN-F neopren-kabel s priključkom za spojku.

Jednostavna montaža na zid odnosno strop sa **zakretnim područjem od 150°**.

##### Funkcija:

IP24: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od  $\varnothing < 12$  mm, ali treba izbjegavati dodir.

##### Upotreba:

Za poboljšanje ergonomije zahvaljujući radu sa smanjenim opterećenjem kabla kao i rasporedu kabla te sprječavanju opasnosti od nesreća i ozljeda zbog kablova koji se nalaze na podu.

##### Napomena:

Namatač crijeva s povratnom oprugom vidi br. 080066 do 080079.

#### Tehnički opis

Tip	15N2
Duljina	361 mm
Visina	450 mm
Duljina kabela	15 m

Struktura kabla	5G2,5
Nazivna snaga, odrolano	5000 (16 A) W
Materijal kabla	Neopren-guma
širina	208 mm
Razred kabla	H07RN-F
Materijal kućišta	Plastika
Nazivni napon	400 V
IP-klasa zaštite	IP 24
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Kolut za namatanje kabla