

**Mala lučna pila s bimetalnim listom 24 zupca, duljina lista: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	580750 300
GTIN	4062406128579
Razred artikla	52S

Opis**Izvedba:**

Robustan luk pile s komponentama od aluminijskog tlačnog lijeva. **Maksimalno stezanje lista** do 1500 N lako podesivo s pomoću stezne matice integrirane u ručici. **Alternativno pričvršćivanje lista pri 40° za sigurno rezanje.** Dodatne listove pile možete pohraniti u tijelu. Ukupna duljina 405 mm.

Visina okvira 110 mm.

Lučna pila sa svojim velikim lukom za piljenje odlikuje se listovima pile stegnutim u luk u obliku slova U. Pritom je ograničenje dubine rezanja ručnih lučnih pila razmak do luka. Zahvaljujući takvom obliku prihвата, mogu se upotrebljavati posebno tanki listovi pile, koji bi se kod drugih oblika pile izvijali kod obostranog ili nepovlačećeg pokreta rezanja. Zahvaljujući tankim listovima ručne pile, smanjuje se struganje strugotina zbog male širine rezanja strugotina. Na taj način ova vrsta pile predstavlja klasičnu standardnu ručnu pilu u obradi metala.

Dio isporuke:

Uključuje HOLEX bimetalni list ručne pile br. 582970.

Tehnički opis

Zupci po colu	24
Duljina lista	300 mm
Vrsta proizvoda	List tračne pile

Pribor

List ručne pile, jednostranoBimetal

582970