

**Garant****Visokoučinkovita turpija, tvrdo kromirana rez 2, tip: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	519100 6
GTIN	4062406128623
Razred artikla	51S

**Opis****Izvedba:**

Tvrdo kromirane visokoučinkovite turpije tvrdoće **HRC 67** pokrivaju široko područje primjene mekih materijala kao što je **aluminij** pa do vrlo tvrdih materijala kao što su **visokolegirani čelici, nehrđajući čelik i keramika**. Duljina bez drške 100mm.

**Prednost:**

- **Velika otpornost na koroziju**
- **3 – 6 puta dulji vijek trajanja u usporedbi s konvencionalnim turpijama.**
- **Bez zapunjavanja pri obradi vrlo mekih materijala.**

**Tehnički opis**

Duljina bez šarke	100 mm
Presjek	9 mm
Opis oblika	Trokutasti
Vrsta reza	Turpija 2
Vrsta proizvoda	Višenamjenska turpija

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		

Čelik < 55 HRC	prikladno
Čelik < 60 HRC	prikladno
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX	prikladno
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno
Uni	prikladno
suho	prikladno