

**Dijamantni lim, granulacija: D126µm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	529112 D126
GTIN	4007220806388
Razred artikla	53B

Opis**Izvedba:**

Fleksibilni dijamantni lim, **obostrano** obložen dijamantnom brusnom jezgrom. Visina kod savijanja 0,7 mm.

Upotreba:

Idealno za brušenje na konkavnim i konveksnim površinama.

Napomena:

Dijamantne turpije mogu se očistiti petrolejom pomoću metalne četke (npr. 576000).

Tehnički opis

Granulacija	D126
Stupanj finoće	srednje
Mjera/dimenzija	35 × 350 mm
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
širina	35 mm
Visina	0,7 mm
Duljina	350 mm
Vrsta proizvoda	Dijamantna turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		