

LOCTITE**Osigurač za vijke, 250 ml, oznaka proizvođača: 2701**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083303 2701
GTIN	5010266191508
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentna, anaerobna ljepljiva sredstva prikladna su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavljivanja.

Tekući osigurač vijačnika.

Upotreba:

Slaba snaga – moguće otpuštanje pomoću normalnog alata.

Srednja snaga – otpuštanje pomoću normalnog alata nije moguće.

Visoka snaga – otpuštanje pomoću specijalnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C). Idealno za upotrebu na pasivnim površinama poput npr. visoko legiranih CrNi čelika.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja osigurača za vijke očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392. Brzo i jednostavno rukovanje za boce od 50 ml s br. 083344 vel. 50.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	LOCTITE 2701
Označavanje opasnih tvari	GHS07: Uskličnik

za veličine navoja M do	M20
minimalni moment odvajanja	38 Nm
Kemijska baza	Dimetakrilatni ester
Temperatura skladištenja	8 - 21 °C
Boja	zeleno
Rok trajanja od datuma proizvodnje	17 mjesec
Temperatura na području primjene	-55 - 150 °C
Količina punjenja	250 ml
Oblik	tekuće
Plamište	93 °C
maksimalna dimenzija pukotina	0,1 mm
prikladno za područja primjene	Lijepilo
prikladno za područja primjene	Osigurač za vijke
prikladno za područja primjene	pocinčane površine
prikladno za materijal	Metal
Osobina	sprječava zaglavljivanje
Osobina	brtvi
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Osobina	antivibracijski
Osobina	tolerantno na ulje
Funkcionalna čvrstoća prema	6 h
Čvrstoća prema	10 min
Dinamična viskoznost	500 - 900 mPas
Demontaža	teško
Razred čvrstoće	vrlo čvrsta
Gustoća	1,1 g/cm ³
Atribut imena proizvoda	250 ml
Vrsta proizvoda	Osigurač za vijke

