

Garant**Držak alata za izradu profila, metrički Ø d = 5 mm, Ø drške DS: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	293029 8
GTIN	4062406128678
Razred artikla	29K

Opis**Izvedba:**

Prikladno za automatske tokarilice.

Odgovara:

CNC strojevi, konvencionalni strojevi.

Dodatni pribor:

Ključ za ležajeve (br. 293000) i ključ za matice s dvije čeone rupe (br. 293006) raspoloživi sa skladišta.

Izbijači za MK drške mogu se naručiti pod br. 293008 u veličinama MK2, MK3 i MK4.

Napomena:

- **Važno: Uvijek koristite alat odgovarajućeg Ø.**
- **Ostale vrste drški dostupni na upit.**

Tehnički opis

L	34 mm
Duljina drške L _s	35 mm
Vrsta drške	Cilindrična drška

List s podacima

Ø drške D _s	8 mm
Ø d	5 mm
Ø D	22 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

Pribor

Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 8 mm	293006 8
Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 16 mm	293006 16
Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 12 mm	293006 12
Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 5 mm	293006 5