

**Garant****Držač alata za izradu profila, metrički Ø d = 5 mm, Ø drške DS: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	293029 12
GTIN	4062406128685
Razred artikla	29K

**Opis****Izvedba:**

Prikladno za automatske tokarilice.

**Odgovara:**

CNC strojevi, konvencionalni strojevi.

**Dodatni pribor:**

Ključ za ležajeve (br. 293000) i ključ za matice s dvije čeone rupe (br. 293006) raspoloživi sa skladišta.

Izbijači za MK drške mogu se naručiti pod br. 293008 u veličinama MK2, MK3 i MK4.

**Napomena:**

- **Važno: Uvijek koristite alat odgovarajućeg Ø.**
- **Ostale vrste drški dostupni na upit.**

**Tehnički opis**

L	34 mm
Duljina drške L <sub>s</sub>	35 mm
Vrsta drške	Cilindrična drška

## List s podacima

Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
Ø D	22 mm
Ø d	5 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

### Pribor

Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 8 mm	293006 8
Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 12 mm	293006 12
Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 5 mm	293006 5
Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 16 mm	293006 16