

**Garant****Držak alata za izradu profila, colni  $\varnothing d = 12$  mm,  $\varnothing$  drške DS: 1.1/4col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	293073 1.1/4
GTIN	4062406129026
Razred artikla	29K

**Opis****Odgovara:**

CNC strojevi, konvencionalni strojevi.

**Dodatni pribor:**

Ključ za ležajeve (br. 293000) i ključ za matice s dvije čeone rupe (br. 293006) raspoloživi sa skladišta.

Izbijači za MK drške mogu se naručiti pod br. 293008 u veličinama MK2, MK3 i MK4.

**Napomena:**

- **Važno: Uvijek koristite alat odgovarajućeg  $\varnothing$ .**
- **Ostale vrste drški dostupni na upit.**

**Tehnički opis**

L	46 mm
Duljina drške $L_s$	50 mm
Vrsta drške	Cilindrična drška
$\varnothing d$	12 mm

## List s podacima

Ø D	44 mm
Veličina drške	1.1/4 col
Unutarne hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

### Pribor

Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 16 mm	293006 16
Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 5 mm	293006 5
Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 12 mm	293006 12
Ključ za matice s dvije čeone rupe za Ø držača 8 mm	293006 8