



Digitalno pomično mjerilo DIGI ULISSE I/E, mjerno područje: 400mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	417700 400
GTIN	2050001778031
Razred artikla	46P

Opis

Izvedba:

Digitalno univerzalno pomično mjerilo za različita unutarnja i vanjska mjerenja s izmjenjivim ticalima.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Pomično mjerilo, uključivo 1 baterija br. 081560 vel. CR2032. Izmjenjivo ticalo, Ø dodirne kuglice 3 mm i stezni rukavac s unutarnjim navojem M 2,5.

Dodatni pribor:

Za vel. 400 – 650 sva rezervna i specijalna ticala br. 434900 – 4910 se mogu koristiti s navojem M2,5, podatkovni kabel br. 498948.

Napomena:

Daljnji mjerni umetci na upit.

Tehnički opis

Mjerno područje, vanjsko	0 - 320 mm
Duljina kraka	103 mm
Mjerno područje	0 - 400 mm
Kalibriranje	A1
IP-klasa zaštite	IP 67
Ø kugle mjernog umetka	3 mm

Mjerno područje, unutarnje	42 - 400 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,03 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C-sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021010 500
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021000 500

Pribor

Priključni kabel tip R2	498948 R2
Pribor za pomična mjerila tip TAST	417701 TAST
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3

Pribor za pomična mjerila tip BUCHSE

417701 BUCHSE