



## Digitalni visinomjer TESA-HITE, tip: 400



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	445245 400
GTIN	7630041143607
Razred artikla	45B

### Opis

#### Izvedba:

Vrlo precizan i **robustan**, ručno podesivi visinomjer. Dinamičko mjerenje obratka stalnom silom mjerenja. Jednostavno rukovanje zahvaljujući velikom prikazu znamenki i simbola za mjerne funkcije.

- **Optoelektronički mjerni sustav TESA Opto- $\mu$ . Inkrementalno podijeljeno mjerilo od stakla s referentnom točkom za veliku preciznost.**
- **Veliki pregledni zaslon sa znamenkama visine 21mm i intuitivnim simbolima. Zaslon u boji i pozadinsko osvjetljenje za poboljšanu čitljivost.**
- **Vrlo dug vijek trajanja baterije za mjerenje neovisno o mreži.**
- **Korisnički prilagođena primjena zahvaljujući višejezičnoj kontekstnoj pomoći u aktivnim funkcijama.**
- **Znatno brže mjerenje krajnjih dimenzija (min., maks  $\emptyset$ ) zahvaljujući patentiranoj tehnologiji Quickcenter Dynamic.**
- **Zračni ležaj za jednostavan kontinuiran rad.**

#### Prednost:

Osobito prigodno za **upotrebu u proizvodnji**. Prednja strana panela sa zaštitom IP65.

#### Upotreba:

Za mjerenje dimenzija visine i stupnjeva, promjera, razmaka rupa, širina utora i odstupanja paralelnosti itd.

#### Dio isporuke:

Osnovni uređaj s upravljačkim pultom, držač mjernih umetaka, referentni komad, mrežni kabel, standardni mjerni umetak s kuglom od tvrdog metala Ø 5 mm, napajanje 110 – 240 V, punjiva litij-ionska baterija. **Potvrda o kalibriranju SCS.**

#### Dodatni pribor:

Posebna oprema isporučiva na upit. Komplet mjernih tastera br. 445266 i br. 445267, odašiljač TLC-BLE br. 498921, podatkovni kabel br. 498918.

## Tehnički opis

Odstupanje od pravog kuta (frontalno)	9 µm
Mjerno područje	0 - 415 mm
Snaga mjerenja	1,5 ± 0,5 N
maksimalno područje primjene	0 - 570 mm
Korak (namjestiv)	0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
Metoda postupka kod mjernog kliznika	ručno
Kalibriranje	E2
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm)	2,5 + 4L/1000 µm
Preciznost ponavljanja (2 σ)	2 µm
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inči
Prihvat	TESA Link Connector TLC
Mjerna tehnika	digitalno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda	Visinomjer

## Usluge

DAkKS kalibriranje Digitalni visinomjer maks. mjerno područje 400 mm

024010 400

Kalibriranje Digitalni visinomjer maks. mjerno područje  
400 mm

024000 400

## Pribor

Garnitura mjernih ticala, mali broj senzora 4

445266 4

Radio odašiljač TLC-BLE tip BT

498921 BT

Podatkovni kabel TLC, 2 m tip D

498918 D

Podatkovni kabel TLC, 2 m tip USB

498918 USB

Garnitura mjernih ticala, veliki broj senzora 17

445267 17

Mrežni adapter tip MH

445282 MH