



Digitalni visinomjer TESA-HITE, tip: 700



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	445245 700
GTIN	7630041143638
Razred artikla	45B

Opis

Izvedba:

Vrlo precizan i **robustan**, ručno podesivi visinomjer. Dinamičko mjerenje obratka stalnom silom mjerenja. Jednostavno rukovanje zahvaljujući velikom prikazu znamenki i simbola za mjerne funkcije.

- **Optoelektronički mjerni sustav TESA Opto- μ . Inkrementalno podijeljeno mjerilo od stakla s referentnom točkom za veliku preciznost.**
- **Veliki pregledni zaslon sa znamenkama visine 21mm i intuitivnim simbolima. Zaslon u boji i pozadinsko osvjetljenje za poboljšanu čitljivost.**
- **Vrlo dug vijek trajanja baterije za mjerenje neovisno o mreži.**
- **Korisnički prilagođena primjena zahvaljujući višejezičnoj kontekstnoj pomoći u aktivnim funkcijama.**
- **Znatno brže mjerenje krajnjih dimenzija (min., maks \emptyset) zahvaljujući patentiranoj tehnologiji Quickcenter Dynamic.**
- **Zračni ležaj za jednostavan kontinuiran rad.**

Prednost:

Osobito prigodno za **upotrebu u proizvodnji**. Prednja strana panela sa zaštitom IP65.

Upotreba:

Za mjerenje dimenzija visine i stupnjeva, promjera, razmaka rupa, širina utora i odstupanja paralelnosti itd.

Dio isporuke:

Osnovni uređaj s upravljačkim pultom, držač mjernih umetaka, referentni komad, mrežni kabel, standardni mjerni umetak s kuglom od tvrdog metala Ø 5 mm, napajanje 110 – 240 V, punjiva litij-ionska baterija. **Potvrda o kalibriranju SCS.**

Dodatni pribor:

Posebna oprema isporučiva na upit. Komplet mjernih tastera br. 445266 i br. 445267, odašiljač TLC-BLE br. 498921, podatkovni kabel br. 498918.

Tehnički opis

Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm)	2,5 + 4L/1000 µm
maksimalno područje primjene	0 - 870 mm
Metoda postupka kod mjernog kliznika	ručno
Snaga mjerenja	1,5 ± 0,5 N
Kalibriranje	E2
Korak (namjestiv)	0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
Mjerno područje	0 - 715 mm
Preciznost ponavljanja (2 σ)	2 µm
Odstupanje od pravog kuta (frontalno)	13 µm
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inči
Prihvat	TESA Link Connector TLC
Mjerna tehnika	digitalno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda	Visinomjer

Usluge

DAkKS kalibriranje Digitalni visinomjer maks. mjerno područje 800 mm

024010 800

Kalibriranje Digitalni visinomjer maks. mjerno područje
800 mm

024000 800

Pribor

Radio odašiljač TLC-BLE tip BT

498921 BT

Podatkovni kabel TLC, 2 m tip USB

498918 USB

Podatkovni kabel TLC, 2 m tip D

498918 D

Garnitura mjernih ticala, veliki broj senzora 17

445267 17

Garnitura mjernih ticala, mali broj senzora 4

445266 4

Mrežni adapter tip MH

445282 MH